

OMIKRON

9258STP300P65

EAN 4031582314120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Omikron
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	3120 kg
6km/hの耐荷重	2600 kg
静荷重	6240 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	370 mm
総重量	31.149 kg

車輪

本体材質	鋼鉄、重量系
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	100 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	ストレート

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	200 mm
プレート幅	160 mm
プレート穴長（最大）	160 mm
プレート穴幅（最大）	120 mm
プレート穴径	15 mm

図面

