

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	1500 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1500 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	132 mm
全幅	116 mm
総重量	3.2 kg

ハウジング

色	ホワイト
オフセット	69 mm
旋回半径	117 mm
旋回径	234 mm
ドーム径	116 mm

車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	青
直径	90 mm
トレッド幅	56 mm
ボディ幅	56 mm

フィッティング

プレート長	100 mm
プレート幅	100 mm
プレート穴長（最大）	70 mm
プレート穴幅（最大）	70 mm
プレート穴径	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

注文番号 00062084
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

