

## AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila care
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き 自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	188 mm
全幅	60 mm
総重量	1.114 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	91 ショアA
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	45 mm
旋回半径	120 mm
旋回径	240 mm
ドーム径	60 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	4

# AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

