

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha stainless                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 80 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Sim                                  |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 130 °C                               |
| Altura total                      | 128 mm                               |
| Largura geral                     | 75 mm                                |
| Peso geral                        | 0,97 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa       | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                  |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Cor                     | Aço inoxidável         |
| Offset                  | 41 mm                  |
| Raio giratório          | 91 mm                  |
| Interferência giratória | 182 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 75 mm                  |

## RODA

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tread hardness             | macio                              |
| Material do centro da roda | Alumínio                           |
| Material do piso da roda   | Amortecimento, Resistente ao calor |
| Rolamento                  | Rolamento auto-lubrificante        |
| Eixo                       | Aparafusado com porca              |
| Cor da Roda                | Metalizado                         |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                      |
| Diâmetro                   | 100 mm                             |
| Largura do Piso            | 35 mm                              |
| Largura do corpo           | 35 mm                              |
| Dureza do Piso (A)         | 75 Shore A                         |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 13 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097

Número de encomenda 00061133

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470UDD100P30- $\phi$ 11

