

STYLEA

5920UJI065P41-38X38/10 ALU

EAN 4031582410099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	78 mm
Gesamtbreite	42 mm
Gesamtgewicht	0,087 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	7 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	53 mm
Störkreis	106 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	27 mm
Plattenloch Durchmesser	5 mm