

# NOVATECH

RK.ETP080X75-Ø47X14

EAN 4031582369533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Nume produs                       | Novatech |
| Tip                               | Roată    |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 700 kg   |
| Capacitate de încărcare statică   | 1400 kg  |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C   |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C    |

## ROATĂ

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Material pentru corp                    | Nedefinit             |
| Material al benzii de rulare            | Polipropilenă , moale |
| Diametru                                | 80 mm                 |
| Benză de rulare                         | 75 mm                 |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A         |
| Diametru Rulment cu bile                | 47 mm                 |
| Lățime Rulment cu bile                  | 14 mm                 |

# NOVATECH

RK.ETP080X75-Ø47X14

EAN 4031582369533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

