PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	108 mm
Samlet bredde	85 mm
Samlet vægt	0,49 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	90 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	39 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	103 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UVH080P62


EAN 4031582307122

Bestillingsnummer 00001273

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH