



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Bok wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	450 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	360 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	117 mm
Totaal gewicht	2,94 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	67 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	117 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273

Bestelnummer 00804234
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

