

ALPHA

3470PIJ125P30-13

EAN 4031582381368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	155 mm
総重量	1.131 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA

3470PIJ125P30-13

EAN 4031582381368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

