

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング (RS/2RS)
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	14 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	180 kg
6km/hの耐荷重	140 kg
静荷重	360 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.4 kg

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

