

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639
Bestelnummer 00035055

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha smart
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	205 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	205 kg
Statisch draagvermogen	410 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	2,612 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Offset	52,5 mm
Zwenk radius	152,5 mm
Draaicirkel	305 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639
Bestelnummer 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

