INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●●● |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha stainless |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 150 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | Sì |
| Portata statica | 300 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Peso complessivo | 0,9 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Acciaio Inossidabile |
| Disassamento | 41 mm |
| Ingombro di piroettamento | 242 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | morbido |
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Asse | Vite con dado |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 34 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 64 Shore A |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8477UFD100P30-11


EAN 4031582370188

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH