

# LINEA

5940UAC125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Linea                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 130 kg                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 260 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                  |
| Bauhöhe                     | 145 mm                 |
| Gesamtbreite                | 82 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,968 kg               |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 125 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 109 mm               |
| Störkreis       | 218 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |
| Rostfrei        | ✓                    |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm        |
| Zapfenlänge        | 40 mm        |



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

