

## STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	41 mm
全幅	52 mm
総重量	0.08 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	35 mm
トレッド幅	11 mm

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	37 mm
旋回径	74 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	38 mm
プレート幅	38 mm
プレート穴長 (最大)	28 mm
プレート穴幅 (最大)	28 mm
プレート穴径	4.4 mm