제품 정보

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Zeta stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	800 kg
6km/h에서의 적재 용량	640 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	1600 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	200 mm
전체 너비	117 mm
전체 체중	2.09 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한 강화
색상	스테인리스 스틸

휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	117 mm
플레이트 홀 길이(최소)	74 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

제품 정보

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

주문 번호 00830199

제품 도면





