# ICS

## 5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | ICS |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Ja |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 162 mm |
| Gesamtgewicht | 0,76 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Schlank |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Ausladung | 38 mm |
| Störkreis | 259 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid, elektrisch-leitfähig |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager | Präzisionskugellager, abgedichtet |
| Fadenschutz | Integrierter Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 18 mm |
| Zapfenlänge | 62 mm |

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH