

# ALPHA

3478IEP100P62

EAN 4031582306385  
Bestellnummer 00006791



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| Typ                         | Bockrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 200 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 400 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                     |
| Bauhöhe                     | 128 mm                    |
| Gesamtbreite                | 85 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 0,687 kg                  |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                            |
|                          | weich                                |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Radfarbe                 | Metallic                             |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 100 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A                           |

## GEHÄUSE

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Material  | Stahlblech, schwer |
| Gabelform | Bauchig            |
| Farbe     | Blaupassiviert     |

## BEFESTIGUNG

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Befestigungsart             | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 103 mm                    |
| Plattenbreite               | 85 mm                     |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm                     |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm                     |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm                     |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                     |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm                      |

# ALPHA

3478IEP100P62

EAN 4031582306385  
Bestellnummer 00006791



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

