

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	75 kg
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Gesamtgewicht	1,95 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	260 mm
Breite der Lauffläche	82 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	74 mm

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

