

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042
Bestellnummer 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	82 mm
Breite der Lauffläche	66 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	66 mm
Breite des Radkörpers	66 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	650 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	520 kg
Statische Tragfähigkeit	1300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,462 kg

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042
Bestellnummer 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

