PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●○○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	80 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Ja
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-30 °C
Temperaturbereich (Maximum)	250 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtbreite	85 mm
Gesamtgewicht	0,61 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Stahl, Rostfrei

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Dämpfend, hitzebeständig
Lager	Trockenlagerbuchse
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Metallic
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478IDG100P62 tread-1023


EAN 4031582347098

Bestellnummer 00037682

Produktzeichnungen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH