

SUPRATECH

PJO200X50-Ø20 HL58

EAN 4031582442489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Supratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 200 kg

Tracidad de carga estàtica 400 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,765 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 200 mm

Banda de rodadura ample 50 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 58 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPRATECH

PJO200X50-Ø20 HL58

EAN 4031582442489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

