

## STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	✓
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	81 mm
全幅	53 mm
総重量	0.177 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショア

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	20 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

# STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

