

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | アルミニウム |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、黒、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | メタリック |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| 車軸穴径 | 8 mm |
| ハブの長さ | 45 mm |
| ボディ幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 68 ショアA |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Elastech |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 200 kg |
| 静荷重 | 400 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 85 °C |
| 総重量 | 0.51 kg |

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

