

## ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	0.51 kg

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

