

ALPHA STAINLESS

8470UFC200P63

EAN 4031582422450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	400 kg
적재 용량 정적	800 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	240 mm
전체 체중	2.659 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	46 mm
트레드의 경도(A)	64 Shore A

하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm
스테인리스	✓

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFC200P63

EAN 4031582422450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

