

ZETA REVERSE

468SICP200P63-75A

EAN 4031582478204



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktname | Zeta reverse |
| Gehäusetyp | Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 700 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 560 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 1400 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 70 °C |
| Bauhöhe | 240 mm |
| Gesamtgewicht | 3,589 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Material des Radkörpers | Aluminium |
| Material der Lauffläche | Ultratech Polyurethan, gegossen |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|---------------|--|
| Material | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 155 mm |
| Störkreis | 310 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 105 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

ZETA REVERSE

468SICP200P63-75A

EAN 4031582478204



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

