PRODUKTINFORMATION

# ALPHA

## 3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Alpha |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 160 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 320 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Gesamtbreite | 85 mm |
| Gesamtgewicht | 0,49 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, schwer |
| Gabelform | Bauchig |
| Farbe | Blaupassiviert |

### RAD

| | |
|---|---|
| Tread hardness | weich |
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager | Rollenlager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 34 mm |
| Breite des Radkörpers | 34 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 103 mm |
| Plattenbreite | 85 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 60 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582306958

Bestellnummer 00004019

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH