

# ALPHA

3478IEP100P62

EAN 4031582306385

Numero d'ordine 00006791



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 200 kg                              |
| Portata statica                     | 400 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                               |
| Altezza totale                      | 128 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 85 mm                               |
| Peso complessivo                    | 0,687 kg                            |

## RUOTA

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Alluminio                          |
|                             | morbido                            |
| Materiale del battistrada   | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione   |
| Asse                        | Vite con dado                      |
| Colore Ruota                | Metallizzato                       |
| Parafili                    | Senza parafili                     |
| Diametro                    | 100 mm                             |
| Larghezza battistrada       | 40 mm                              |
| Larghezza corpo             | 40 mm                              |
| Durezza del Battistrada (A) | 68 Shore A                         |

## SUPPORTO

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo                       |
| Colore               | Passivato blu               |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 103 mm               |
| Larghezza della piastra          | 85 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 9 mm                 |

# ALPHA

3478IEP100P62

EAN 4031582306385

Numero d'ordine 00006791



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

