

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Gehäusotyp	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	68 mm
Gesamtbreite	46 mm
Gesamtgewicht	0,098 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	13,9 mm

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	67 mm
Störkreis	134 mm
Dom Durchmesser	23 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

