

## STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	101 mm
全幅	75 mm

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	112 mm
旋回径	224 mm
ドーム径	41 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

