

PLATE

P10-40x21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Montageplatte
Typ	Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Bauhöhe	8 mm
Gesamtgewicht	0,03 kg

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Bundstift mit U-Platte
Plattenlänge	40 mm
Plattenbreite	21 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	32 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	32 mm
Plattenloch Durchmesser	4 mm