

AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	99 mm
全幅	71 mm
総重量	0.71 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	31.4 mm
旋回半径	72.5 mm
旋回径	145 mm
ドーム径	65 mm

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒、導電性
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10.3 mm

AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488

注文番号 00001726
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

