PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●○○○
Fahrgeräusch	●●●●●
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	3,48 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Bestellnummer 00834217

Produktzeichnungen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Bestellnummer 00834217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH