

## STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Stora
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	155 mm
全幅	60 mm
総重量	0.68 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム、帯電防止
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	アイロングレー (RAL7011と類似)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	38 mm
旋回半径	100.5 mm
旋回径	201 mm
ドーム径	60 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

# STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

