



画像は元の製品と異なる場合があります

#### 車輪

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tread hardness | 柔らかい               |
| 本体材質           | ポリアミド              |
| トレッド材質         | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング          | 精密ボールベアリング         |
| スレッドガード        | スレッドガード付き          |
| 直径             | 100 mm             |
| トレッド幅          | 34 mm              |
| 車軸穴径           | 8.3 mm             |
| ハブの長さ          | 45 mm              |
| トレッドの硬度 (A)    | 63 ショアA            |

#### パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

#### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Elastech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 160 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 320 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 80 °C          |
| 総重量       | 0.29 kg        |

