製品情報

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●●
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.29 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	45 mm
トレッドの硬度（A）	63 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

注文番号 00031810

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH