

## KAPPA LOAD

9652TOP125P63 CL67

EAN 4031582348781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	840 kg
6km/hの耐荷重	700 kg
静荷重	1400 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	170 mm
全幅	116 mm
総重量	4.202 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
色	青色被膜保護
オフセット	48 mm
旋回半径	112.5 mm
旋回径	225 mm
ドーム径	111 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

# KAPPA LOAD

9652TOP125P63 CL67

EAN 4031582348781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

