

KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ○ ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	960 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1920 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	200 mm
総重量	3.86 kg

ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
オフセット	58 mm
旋回半径	133 mm
旋回径	266 mm
Lubrication nipple	1

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

注文番号 00830244
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

