

DURATECH SILENT

HUR100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ダンピング、ハイブリッド素材
トレッド材質	ポリアミド
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech silent
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.4 kg

DURATECH SILENT

HUR100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

