

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028
Bestellnummer 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea low height
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	103 mm
Gesamtbreite	73 mm
Gesamtgewicht	0,44 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Geeignet für	60_c_storage_temperature

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Ausladung	32 mm
Schwenkradius	88 mm
Störkreis	176 mm
Dom Durchmesser	41 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	10 mm



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028
Bestellnummer 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

