

## ALPHA

3478UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582306842

Numer zamówienia 00039102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                         |
| Typ obudowy                    | Kółko stałe                   |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 200 kg                        |
| Nośność statyczne              | 400 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 155 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 85 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,626 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                       |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk             |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                 |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                     |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materiał        | Arkusze stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec | Poszerzane               |
| Kolor           | passywowany na niebiesko |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytki prostokątne |
| Długość płytki                         | 103 mm             |
| Szerokość płytki                       | 85 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 77 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 60 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 77 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 9 mm               |

# ALPHA

3478UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582306842

Numer zamówienia 00039102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

