

## GALEA STAINLESS

5087PIO125P30-12

EAN 4031582370959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	Galea stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
ステンレス	✓
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	162 mm
総重量	0.5405 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	40 mm
旋回径	205 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	12 mm

# GALEA STAINLESS

5087PIO125P30-12

EAN 4031582370959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

