

# PLATE

P10-40x18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

부식방지



## 핵심 속성

|                |         |
|----------------|---------|
| 제품명            | 장착 플레이트 |
| 하우징 유형         | 액세서리    |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg   |
| 전기 전도성         | 아니요     |
| 스테인리스          | 아니요     |
| 정지 중 하중용량      | 80 kg   |
| 총높이            | 8 mm    |

## 피팅

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 피팅 유형          | U자형 플레이트가 있는 스템 |
| 플레이트 길이        | 40 mm           |
| 플레이트 너비        | 18 mm           |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 32 mm           |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 32 mm           |
| 플레이트 구멍 직경     | 4 mm            |