

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Zeta stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
ステンレス	✓
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	240 mm
全幅	117 mm
総重量	2.289 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	ローラーベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	ステンレス

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	117 mm
プレート穴長 (最小)	74 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	74 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

