

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Numărul de comandă 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ○○○○○

Zgomot de mișcare ○○○○○

Atriție ○○○○○

Rezistență la coroziune ○○○○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Footmaster

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 440 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 90 °C

Înălțime totală 175 mm

Lățime totală 141 mm

Greutate totală 11,154 kg

ROATĂ

Lagăr Butuc neprelucrat

Diametru 125 mm

Benză de rulare 35 mm

Lățimea corpului 35 mm

FURCA

Offset 33 mm

Raza de pivotare 107 mm

Interferență pivotantă 214 mm

Diametru cupolă 130 mm

RACORD

Lungime placă 145 mm

Lățimea plăcii 145 mm

Lungime orificiu placă (maximă) 120 mm

Lățimea orificiului plăcii (maximă) 120 mm

Diametru orificiu placă 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Numărul de comandă 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

