

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech air
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Gesamtgewicht	2,23 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Luftreifen, Blockprofil
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	100 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	74 mm
Härte der Lauffläche (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Bestellnummer 00031051
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

