

AGILA

2470PJP150R07-Ø27-30

EAN 4031582325485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	188 mm

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	45 mm
Radius otočení	120 mm
Otočné rušení	240 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	27 mm
Expandér (maximální)	30 mm
Rada	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2470PJP150R07-Ø27-30

EAN 4031582325485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

