

## AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila stainless    |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 75 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | はい                 |
| 静荷重       | 150 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 100 mm             |
| 全幅        | 43 mm              |
| 総重量       | 0.23 kg            |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | ステンレス、中量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | ステンレス     |
| オフセット   | 24 mm     |
| 旋回半径    | 61.5 mm   |
| 旋回径     | 123 mm    |
| ドーム径    | 43 mm     |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン           |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム            |
| ベアリング       | プレーンベアリング         |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 75 mm             |
| トレッド幅       | 25 mm             |
| ボディ幅        | 25 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA           |

## フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 11 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982

注文番号 00036677  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

