

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	10 mm

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila twin
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Bauhöhe	99 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	31 mm
Störkreis	198 mm

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

