

ALPHA STAINLESS

8470UOD200P63

EAN 4031582333176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	1000 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	240 mm
全幅	96 mm
総重量	2.4 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	55 mm
旋回半径	155 mm
旋回径	310 mm
ドーム径	96 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOD200P63

EAN 4031582333176

注文番号 00300231
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

